





15 min




x 1








4x18
DIN 7505 B





Ø6.3 x 15



M5x35






860X-A (HIGH VERSION)
860X-M (MEDIUM VERSION)




E' consigliato l'utilizzo di un piedino centrale - We recommend the use of a central foot




VERSIONE SX/DX - CON ANTA DX E' POSSIBILE POSIZIONARE GUIDA SU FIANCO DX CAMBIANDO POSIZIONE DEL CUSCINETTO
LH/RH VERSION - is possible to change 860X configuration with RH door, changing rail&wheel position on the RH side






1




L [mm]	A [mm]
300	132.5
450	190
500	232.5
600	282.5



2



3



37.5


110

340

A*

	860X-A	860X-M
	High Version	Medium Version
L [mm]	A* [mm]	A* [mm]
300	1492	951
450	1525	985
500		
600		

4





B*


	860X-A	860X-M
	High Version	Medium Version
L [mm]	B* [mm]	B* [mm]
300	1452	911
450	1485	945
500		
600		

* = ALTEZZA CONSIGLIATA - RECOMMENDED HEIGHT


I




II





III





CLICK!















L [mm]	C [mm]	D [mm]	860X-A	860X-M
			High Version	Medium Version
300	45	23	1477	937
450	45	23	1510	971
500	45	23		
600	45	23		




* = ALTEZZA CONSIGLIATA
RECOMMENDED HEIGHT






450 500 AND 600



300



300: Cesti in posizione Centrale
300: Baskets in central position

